



## HX6830/44 ProtectiveClean 4500 Philips

Merk: Philips  
 Model: HX6830/44



€ 85,99



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

#### Wittere tanden. Zachte reiniging.

Wittere tanden in slechts 1 week.

- Ingebouwde poetsdruksensor
- 2 poetsstanden
- 1 x BrushSync-functie

#### Wittere tanden in slechts één week

Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

#### Clean & White-poetsstand

Of u nu tandplak wilt verwijderen of uw tanden extra goed wilt polijsten, deze elektrische tandenborstel maakt uw tanden extra wit en biedt alles wat u nodig hebt: de Clean-poetsstand biedt superieure reiniging en White is ideaal voor het verwijderen van tandaanslag.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

## Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen

U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

## Laat u weten wanneer u te hard drukt

U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de elektrische tandenborstel met poetsdruksensor wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

## Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

De Philips Sonicare 4500 heeft een technologie met microchip die de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel detecteert en synchroniseert. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

## Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

## Aanmoediging om grondig te poetsen

Hebt u een elektrische tandenborstel met timer nodig? Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

## Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

## Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel

Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Daarom geeft ons EasyStart-programma u de mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00\*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500-tandenborstel.

## SPECIFICATIE

<b>Algemeen</b>		<b>Fysieke kenmerken</b>	
Aantal oscillaties-rotaties/min	62000	Kleur	Grijs, Zilver
Aantal stuks	1 Stuks		
Poetstechniek	Sonische technologie		
<b>Gebruiksgemak</b>		<b>Poetsstanden</b>	
Twee minuten timer		Aantal poetsstanden	2
		Witte tanden	
<b>Stroom</b>			
Batterijtechnologie	Lithium-ion		
Maximale batterijduur	14 Dagen		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar